

## Sada pro leštění AUTO - MOTO - VETERÁN a kol z lehkých slitin - MALÁ

### Obsah sady:

Odstranění hrubých nerovností

**Smírek na stopce Ø60x30-6mm P180-320**

Scelení povrchu před leštěním

**Brusné rouno na stopce Ø80x30-6mm A180-320**

Kartáčování (hrubé předleštění)

**Leštící kotouč SISAL Ø150x20-8mm**

Jemné předleštění / leštění

**Leštící kotouč KALIKO Ø150x20-8mm**

Finální leštění / vysoký lesk

**Leštící kotouč MOLINO Ø150x20-8mm**

**Předlešťovací pasta AVION (hnědá) - cca 0,5kg (Sisal, Kaliko)**

**Pasta na vysoký lesk ALFA 535 (bílá) - cca 0,25kg (Molino)**

**Upínací šroub M8x80**



[info@micronplus.cz](mailto:info@micronplus.cz) / [www.micronplus.cz](http://www.micronplus.cz)



### Postup leštění:

\*Leštící kotouče látkové se upínají pomocí šroubu M8x80 a podložky do ruční vrtačky, případně jiného vhodného náradí.

\*Doporučené otáčky 2200 - 3500/min.

\*Leštící kotouč se musí před prvním použitím orovnat. Na rotující kotouč se přitlačí ostrý předmět, případně ocelový kartáč, který rozčeše povrch kotouče a odstraní prvotní vlákna.

\*Nanášení leštící pasty na kotouč - leštící pasta se upne (zajistí proti pohybu) a rotující kotouč se na ní přitlačí tak, aby se pasta nanasla na jeho obvod. Pasta se na kotouč nanáší v požadovaných intervalech, tak aby leštící kotouč nebyl suchý. Na kotouči musí být vždy dostatečné množství pasty.

\*Pro různé operace (předleštění - leštění - vysoký lesk) se vždy používá jiný kotouč. Nemíchat různé druhy past na jeden kotouč.

\*Používané pasty mají schopnost po určitou dobu konzervovat Váš vyleštěný povrch.

\*Finální povrch neodmašťovat - nepoužívat ředidla, pouze setřít přebytek pasty bavlněnou látkou. Nejvhodnější je provádět dokud je povrch ještě teplý.

**Cena 799,20,-Kč**

**MICRON PLUS, spol. s.r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice**  
Tel: +420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849

## Sada pro leštění AUTO - MOTO - VETERÁN a kol z lehkých slitin - VELKÁ

### Obsah sady:

Odstranění hrubých nerovností

**Smírek na stopce Ø80x30-6mm P180-320**

Scelení povrchu před leštěním

**Brusné rouno s upínacím otvorem Ø150x25-30mm P180-320**

+ upínací příruba s otvorem 10mm

**Brusné rouno na stopce Ø60x30-6mm A180-320**

Kartáčování (hrubé předleštění)

**Leštící kotouč SISAL Ø180x20-10mm**

Jemné předleštění / leštění

**Leštící kotouč KALIKO Ø180x20-10mm**

**Leštící kotouč KALIKO Ø180x10-10mm - nepřístupná místa**

Finální leštění / vysoký lesk

**Leštící kotouč MOLINO Ø180x20-10mm**

**Předlešťovací pasta AVION (hnědá) - cca 0,5kg (Sisal, Kaliko)**

**Pasta na vysoký lesk ALFA 535 (bílá) - cca 0,25kg (Molino)**

**Upínací šroub M10x100**



[info@micronplus.cz](mailto:info@micronplus.cz) / [www.micronplus.cz](http://www.micronplus.cz)



### Postup leštění:

\*Leštící kotouče látkové se upínají pomocí šroubu M10x100 a podložky do ruční vrtačky, případně jiného vhodného náradí.

\*Doporučené otáčky 2200 - 3500/min.

\*Leštící kotouč se musí před prvním použitím orovnat. Na rotující kotouč se přitlačí ostrý předmět, případně ocelový kartáč, který rozčeše povrch kotouče a odstraní prvotní vlákna.

\*Nanášení leštící pasty na kotouč - leštící pasta se upne (zajistí proti pohybu) a rotující kotouč se na ní přitlačí tak, aby se pasta nanasla na jeho obvod. Pasta se na kotouč nanáší v požadovaných intervalech, tak aby leštící kotouč nebyl suchý. Na kotouči musí být vždy dostatečné množství pasty.

\*Pro různé operace (předleštění - leštění - vysoký lesk) se vždy používá jiný kotouč. Nemíchat různé druhy past na jeden kotouč.

\*Používané pasty mají schopnost po určitou dobu konzervovat Váš vyleštěný povrch.

\*Finální povrch neodmašťovat - nepoužívat ředidla, pouze setřít přebytek pasty bavlněnou látkou. Nejvhodnější je provádět dokud je povrch ještě teplý.

**Cena 1.660,80,-Kč**

**MICRON PLUS, spol. s.r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice**  
Tel: +420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849